

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.380 NH tanki ločilniki

State: 22.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.380 - NH tanki ločilniki z elektronskim nadzorom varovalk

3-polni, za sisteme zbiralnih sponk z medosnim razmikom 185 mm.

## Features

|  |   |
|--|---|
| Št. Modela                               | SV 9677.380   |
| Zasnova                                  | 3-polni, preklopni  |
| Način delovanja                          | Samodejni hitri kontakt omogoča preklapljanje, neodvisno od uporabnika<br>Dvojni odklop za zanesljiv odklop kontaktov |
| Material                                 | Poliamid<br>Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0<br>Kontaktne tirnice: delno posrebren trd baker                  |
| Barva                                    | Ogrodje: RAL 7035<br>Pokrov: RAL 7001<br>Ročaj: RAL 7016  |
| Za velikost NH                           | 3   |
| Za sisteme palic z razmakom med središči | 185 mm  |
| Kabelska vtičnica                        | Bottom  |
| Vrsta električne povezave                | Screw M12   |
| Installation type                        | Screw attachment  |
| Število polov                            | 3-pole  |
| Nazivna delovna napetost                 | 400 V, 3~   |
| Nazivni obratovalni tok maks.            | 630 A   |
| Test specification                       | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (talilne varovalke)  |
| Mere                                     | Širina: 100 mm<br>Višina: 941 mm  |

# Features

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Priklop okroglih vodnikov     | 6 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Za namestitev zbiralnih sponk | Višina: 10 mm   |
| Paketi                        | 1 pc(s).  |
| Neto teža                     | 15,56 kg  |
| Bruto teža                    | 15,72 kg  |
| Teža bakra (kg na kos)        | 4,78  |
| Carinska tarifna številka     | 85043129  |
| ETIM 9                        | EC001040  |
| ECLASS 8.0                    | 27371401  |
| Opis izdelka                  | SV NH slimline switch disconnecter, size 3, 630 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outlet bottom, screw attachment |

# Approvals

---

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity    |
|              | Declaration of conformity UK |