

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.108

## Delna vrata

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.108 - Delna vrata za VX

Vrata so lahko po izbiri opremljena z desnimi ali levimi tečaji.

## Features

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Št. Modela                        | SV 9682.108  |
| Opis izdelka                      | Primerno za ohišja VX namesto vrat ali zadnje plošče. Delna vrata je mogoče po želji kombinirati. Zgoraj in spodaj je potrebna sprednja plošča. Tečaji vrat se lahko namestijo na desno ali levo. Za vrata brez okna (višina 600–1000 mm) je mogoče namestiti okvir 2305.000. Standardni vložek ključavnice se lahko zamenja s ključavničnimi vložki, izvedba A. |
| Material                          | Jeklena pločevina, 2 mm  |
| Površinska obdelava               | Teksturirana barva   |
| Barva                             | RAL 7035   |
| Obseg dobave                      | Delna vrata<br>Prečni člen<br>Tečaji<br>Ključavnice<br>Sestavni deli   |
| Opomba                            | Kot odpiranja delnih vrat maks. 130°   |
| Zaklepanje                        | Število ključavnic: 2  |
| Mere                              | Širina: 1.000 mm<br>Višina: 800 mm   |
| Primerno za                       | Širina: = 1.000 mm   |
| IP razred zaščite po IEC 60 529   | IP 54  |
| Paketi                            | 1 pc(s).   |
| Neto teža                         | 15,04 kg   |
| Bruto teža                        | 16,04 kg   |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 61,1 kg CO2 eq (Cat B)   |

## Features

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Opomba o kategoriji PCF   | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910   |
| ETIM 9                    | EC000747   |
| ECLASS 8.0                | 27182204   |
| Opis izdelka              | VX Partial door, WH: 1000x800 mm, sheet steel  |

## Approvals

---

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity UK |
|--------------|------------------------------|