


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1114.500

Kompaktné rozvádzačové skrine AE

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1114.500 - Kompaktné rozvádzačové skrine AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Features

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č. | AE 1114.500 |
| Materiál | Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie |
| Povrch | Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skriňa s dverami s pántami, úplne uzavretá Prírubová doska (prírubové dosky) v dne skrine Montážna doska Uzáver: Doppelbart, 3 mm 3-bodový uzatvárací systém |
| Stupeň krytia NEMA | NEMA 12 |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozmery | Šírka: 1.000 mm Výška: 1.400 mm Hĺbka: 300 mm |
| Hrúbka materiálu dverí | 2 mm |
| Hrúbka materiálu skrine | 1,5 mm |
| Hrúbka materiálu montážnej dosky | 3 mm |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V) | 940 mm x 1.355 mm |
| Počet dverí | 2 |
| Uzáver | Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém Počet uzáverov: 1 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm |

Features

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prírubová doska | Veľkosť: 4 Počet: 2 |
| Základný materiál | Sheet steel |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 87,4 kg |
| Brutto hmotnosť | 92 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AE Compact enclosure, WHD: 1000x1400x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, 3-point lock system |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approvals | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |