


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1308.600**

**Kompaktná rozvádzačová skriňa  
HD, jednodverová**

State: 7.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1308.600 - Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, jednodverová

Enclosure solution tailored to the requirements of the food and beverage industry. Roof angled forwards by 30°. Seal dyed blue to clearly distinguish it from foodstuffs



## Features

Obj. č.	HD 1308.600
Prevedenie	Skrine s hygienickým dizajnom
Product modification	Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, jednodverová, má od júna 2020 novú montážnu dosku kompaktnej rozvádzačovej skrine AX.
Materiál	Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Montážna doska: oceľový plech Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L) Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Povrch	Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážna doska: pozinkovaná Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky	Skrinka Dvere s nasadeným tesnením Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Montážna doska

# Features

Rozmery	Šírka: 390 mm Výška vpredu: 650 mm Výška vzadu: 769 mm Hĺbka: 210 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	330 mm x 575 mm
Uhol otvorenia dverí	125°
Počet uzáverov	2
Kód IK	IK08
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	17,575 kg
Brutto hmotnosť	18,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	57,47
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# Features

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Popis výrobku

Kompaktná rozvádzačová skriňa HD, ŠxVxH:  
390x650(V1)x769(V2)x210 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s  
montážnou doskou, dvere s pántami a silikónovým tesnením

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

---

Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK  
PCF-declaration