

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1564.000

Svorkovnicová skříň KX

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1564.000 - Svorkovnicová skříň KX Nerez ocel

Malá skříňka KX z nerezové oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu aplikací.



Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo | KX 1564.000 |
| Popis výrobku | System perfection. Nová malá skříňka KX z nerez oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu aplikací. |
| Materiál | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě |
| Povrch | Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180 |
| Rozsah dodávky | Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Rozměry | Šířka: 150 mm Výška: 150 mm Hloubka: 120 mm |
| Tloušťka materiálu krytu | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu skříňe | 1,25 mm |
| Uzávěr | Počet uzávěrů: 4 |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 1,47 kg |
| Brutto hmotnost | 1,48 kg |
| Číslo celní sazby | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 150x150x120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, s rychlouzávěrem |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě PCF-declaration |