


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.012

### Hygienický design

State: 13.3.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.012 - Hygienický design Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová

Řešení skříní jsou sladěna s požadavky potravinářského průmyslu. Stříška vpředu se sklonem 30°. Modré silikonové těsnění umožňuje jeho jasné odlišení od potravin.

## Features

|                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo                          | HD 4000.012                                                                                                                                                                                       |
| Provedení                           | Sklon střechy 30° dopředu                                                                                                                                                                         |
| Materiál                            | Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)<br>Montážní deska: ocelový plech<br>Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)<br>Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 |
| Rozsah dodávky                      | Skříňka<br>Dveře s nasazeným těsněním<br>Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu<br>Montážní deska                                                                                       |
| Rozměry                             | Šířka: 610 mm<br>Výška vpředu: 810 mm<br>Výška vzadu: 929 mm<br>Hloubka: 210 mm                                                                                                                   |
| Rozměry montážní desky (Š x V)      | 550 mm x 735 mm                                                                                                                                                                                   |
| Úhel otevření dveří                 | 125°                                                                                                                                                                                              |
| Kód IK                              | IK08                                                                                                                                                                                              |
| Základní materiál                   | Nerez ocel                                                                                                                                                                                        |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 66<br>IP X9                                                                                                                                                                                    |

# Features

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1<br>Typ 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12<br>Typ 13     |
| Balení                   | 1 ks                                                                   |
| Netto hmotnost           | 30 kg                                                                  |
| Brutto hmotnost          | 32 kg                                                                  |
| Číslo celní sazby        | 94032080                                                               |
| ETIM 9                   | EC000261                                                               |
| ETIM 8                   | EC000261                                                               |
| Popis výrobku            | Kompaktní rozváděčová skříň HD, 1.4301, ŠVH 610×810×210 mm             |