


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131

Wire Station WS 540

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work.

Features

Obj. č.	AS 4051.131
Prevedenie	Processing Edition
Výhody	<p>Elektricky nastaviteľný stôl pre optimálnu pracovnú výšku, nastaviteľný v rozsahu 710–1250 mm</p> <p>Multiplexová pracovná doska, umývateľná a odolná proti poškriabaniu</p> <p>Ideálne riešenie v spojení s prírezovým automatom a krimpovacími automatmi a predpripravenými vodičmi z Wire terminálu</p> <p>Integrované meradlo pre rýchle ručné meranie</p> <p>Pripravené na uchytenie monitora - na prácu s aplikáciou EPLAN Smart Wiring</p> <p>Voliteľne rozšíriteľné o odkladacie police pre kartóny vodičov, rolky vodičov, držiaky náradia a drobných dielov</p> <p>Flexibilne použiteľné v dielni vďaka pogumovaným kolieskam</p> <p>Zásuvka so Shadowboard pripravená pre náradie</p>
Rozsah dodávky	<p>Pracovný stôl na spracovanie vodičov s elektrickým výškovým nastavením</p> <p>Pripojovací kábel, 7 m</p> <p>Zásuvková lišta, so 7 zásuvkami, s kolískovým spínačom</p> <p>1 Wire Station WS 540</p> <p>1 držiak prístrojov, vľavo</p> <p>1 držiak prístrojov, vpravo</p> <p>1 pracovné svetlo, LED</p> <p>2 upevňovacie konzoly, vertikálne</p> <p>2 uholníky adaptéra</p> <p>1 odpadkový kôš</p> <p>4 držiaky zväzku vodičov, vľavo</p> <p>4 držiaky zväzku vodičov, vpravo</p> <p>1 držiak cievky vodičov, vľavo</p> <p>1 držiak cievky vodičov, vpravo</p> <p>1 konzola na vedenie vodičov, vertikálna</p> <p>1 držiak prístrojov na vedenie vodičov</p>

Features

Montážny pokyn	Upevňovacia konzola, vertikálna, č. obj. 4051.106, je potrebná pre príslušenstvo ako napr. držiak boxov, držiak zásobníkov, atď.
Vstupné napätie	230 V AC, 50 Hz
Pracovná výška	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Oblasti použitia	Na spracovanie vodičov pomocou strihacích a krimpovacích poloautomatov Rittal
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	160 kg
Brutto hmotnosť	220,3 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200
Popis výrobku	Mobilné elektroinštalačné pracovisko, výškovo nastaviteľné a flexibilne použiteľné v dielni. Umožňuje ergonomickú a nenamáhavú prácu pri manipulácii a spracovaní vodičov. Táto verzia je vybavená policami na vybavenie pre integráciu skracovacích a krimpovacích poloautomatov Rittal, ako aj tlačiarní na označovanie vodičov. Toto pracovisko dopĺňa LED pracovné svetlidló, držiak balení vodičov a inteligentný posuv vodiča.

Approvals

Explanations

Declaration of conformity