


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.102

## Signálny stĺp 3-dielny LED

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.102 - Signálny stĺp 3-dielny LED

Identify malfunctions and operating statuses in machines and automated processes immediately with Rittal's flexible range of signal pillars to suit all applications. If you only need three standard signal colours, the plug-and-play 3-way LED signal system is the ideal choice.

## Features

|  |   |
|--|---|
| Obj. č.                                | SG 2372.102   |
| Prevedenie                             | pre montáž na stenu/základňu  |
| Výhody                                 | Kompletné riešenie pripravené na okamžité pripojenie<br>Extrémne vysoká životnosť LED diód (max. 100 000 h, preto bezúdržbové)<br>Nízke náklady na montáž a skladovanie |
| Technické údaje                        | 3-stupňové, červené, žlté, zelené<br>Uhol vyžarovania: 3 x 120°   |
| Káblový vstup                          | Min. priemer kábla: 3 mm<br>Max. priemer kábla: 6,5 mm  |
| Spôsob (elektrického) pripojenia       | Screwless spring terminals  |
| Svetelný zdroj                         | LEDs  |
| Rozmery                                | Výška: 211,5 mm   |
| Rozsah prevádzkových teplôt            | -20 °C...50 °C  |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 65   |
| Menovité prevádzkové napätie           | 24 V  |
| Závit                                  | M12 x 1.5   |
| Poznámka                               | The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368002   |
| Balenie                                | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť                         | 0,25 kg   |
| Brutto hmotnosť                        | 0,309 kg  |

# Features

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Číslo colnej sadzby | 85318070   |
| ETIM 9              | EC001042   |
| ETIM 8              | EC001042   |
| ECLASS 8.0          | 27371230   |
| Popis výrobku       | Signálny stĺpik SG, 3-stupňový LED pre montáž na stenu/podlahu |

# Approvals

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|