


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4155.110

Univerzálne svietidlo

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.110 - Univerzálne svietidlo s integrovaným pohybovým čidlom

Enclosure light with insulated plastic housing, motion detector and voltage supply 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



Features

Obj. č.	SZ 4155.110
Výhody	Jednoduchá a rýchla montáž
Materiál	Plast
Rozsah dodávky	Univerzálne svietidlo Integrovaný pohybový snímač Svetelný zdroj Kryt osvetlenia Vrátane upevňovacieho materiálu
Menovitý príkon	18 W
Ballast	Wide-range electronic ballast
Možnosti pripojenia	Power supply via connectors Through-wiring (creating rows of lights)
Integrated motion sensor	Yes
Svetelný zdroj	Compact fluorescent lamp, base 2G11
Trieda ochrany	I (PE conductor)
Spínač (typ)	Integral, on/off/motion detector mode
Light cover	Yes

Features

Druh montáže svietidla	Screw-fastening
Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze	2500 V AC
Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie	250 V AC
Možnosti montáže	TS horizontálny profil zo stropného rámu: priamy TS, SE vertikálny profil: s adaptérovým uholníkom TS SE profily vpredu a vzadu od stropného rámu: s adaptérovým uholníkom TS SE profily bočne od stropného rámu: priame AE, CM, TP: s univerzálnym uholníkom AE: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia
Rozmery	Šírka: 345 mm Výška: 95 mm Hĺbka: 55 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-15 °C...45 °C
Zásuvky	1 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...70 °C
Menovité prevádzkové napätie	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prevedenie zásuvky	D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,714 kg
Brutto hmotnosť	0,92 kg
Číslo colnej sadzby	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	SZ Universal light, WHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, with integral motion detector, with earthing-pin socket, VDE

Approvals

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK