


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4596.000

Montážna výstuha

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4596.000 - Montážna výstuha pre VX, TS, VX SE, TP, AX

For simple attachment of cable ducts, cable conduit holders, contact hazard protection cover plates, equipment installed on the door, cable clamping and attachment.



Features

Obj. č.	TS 4596.000
Technické údaje	Dierovanie Ø 4,5 mm v rozmerovom rastru 25 mm
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka	490 mm
Vhodné pre šírku dverí	600 mm
Možnosti montáže VX	Do šírky dverí 600 mm
Možnosti montáže VX SE	Do šírky dverí 600 mm V skrini šírky/hĺbky 500 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže AX	Do šírky dverí 600 mm, s 3-bodovým uzamykacím systémom, uzamykacie dvere V skrini šírky 500 mm a výšky skrine 600 mm, v spojení s lištou pre vnútornú montáž AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	V šírke rozvádzača 500 mm Vo výške rozvádzača 600 mm
Možnosti montáže AX z plastu	Do šírky dverí 600 mm
Možnosti inštalácie 3-dielnej skrine AX	V hĺbke skrine 673 mm alebo v šírke steny

Features

Možnosti montáže PC	Do šířky dveří 600 mm
Možnosti montáže IW	Do šířky dveří 600 mm
Možnosti montáže TS	Do šířky dveří 600 mm V skřini šířky/hĺbky 500 mm, na vnútornej montážnej rovine
Installation options for VX base/ plinth, stainless steel	In base/plinth depth 600 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Vhodné pre	Typ skrine: VX TS VX SE PC IW AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part Šírka/hĺbka: 500 mm
Vhodné pre	Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
Balenie	20 pc(s).
Netto hmotnosť	4,06 kg
Brutto hmotnosť	5,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	23,32 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Montážna lišta TS, pre TS, VX SE, TP, pre vnútornú montážnu rovinu: pre š/h: 500 mm, pre šířku dveří: 600 mm, D: 490 mm

Approvals

Approvals

Explanations

PCF-declaration