

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.590 Systémové okno

State: 25.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.590 - Systémové okno pre VX, TS, VX SE

To conceal display and operating instruments or cut-outs, and to protect against dirt and liquids as well as unauthorised access.



Features

Obj. č.	FT 2735.590
Prevedenie	Profil 30
Materiál	Hliníkový pretlačovaný profil s rohovými dielmi zo zinkového tlakového odliatku a jednovrstvovým bezpečnostným sklom.
Povrch	Základný rám: s práškovým nástrekom odtieň RAL 7035 Profil pántov a uzatvárací profil: eloxovaný v prírodnom odtieni
Value base frame	Z jednovrstvového bezpečnostného skla: vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám a poškrabaniu, antistatické, nízke nebezpečenstvo zranenia pri rozbití. Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A a/alebo za uzatvárací systém Ergoform S (okrem V=270 mm) Pány s uhlom otvorenia 180 ° možno ľahko zavesiť.

Features

Value base frame	Vďaka prispôsobeným rozmerom ho možno ľahko priskrutkovať k dverám (rúrkový rám dverí je možné použiť ako vŕtaciú šablónu). Jednoduché vyrovnanie na výšku. Stabilizuje výrez pre dvere. Zakrýva hranu výrezu. Na tesnení nie sú žiadne nečistoty, sklo je zaistené proti vypáčeniu, pri otvorení nepadajú žiadne nečistoty a za okno nezateká žiadna kvapalina. Rámový profil s výškou 30 mm alebo 60 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 54
Poznámka	Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A a/alebo za uzatvárací systém Ergoform S (okrem V=270 mm) Nevhodné na inštaláciu vonku
Vhodné pre	Typ skrine: VX TS VX SE Šírka: = 800 mm
Rozmery	Šírka: 700 mm Výška: 570 mm Hĺbka: 47 mm
Priehľadová plocha	Šírka priehľadového okna: 563 mm Výška priehľadového okna: 498 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)	33 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	6,105 kg
Brutto hmotnosť	6,426 kg
Číslo colnej sadzby	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Features

Popis výrobku

Systémové okno FT, pre VX, TS, VX SE, profil 30, ŠxVxH: 700x570x47 mm, pre Š: 800 mm

Approvals

Certificates

Protection category