

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3171.120 Skládaný filtr

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.120 - Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladičí jednotky a chillery

Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladičí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.



## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Obj. číslo                          | SK 3171.120   |
| Provedení                           | pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky   |
| Materiál                            | PET   |
| Barva                               | bílá  |
| Poznámka                            | Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal. |
| Vhodné pro obj. č.                  | 3239.xxx  |
| Rozměry                             | Šířka: 167 mm<br>Výška: 167 mm<br>Hloubka: 21 mm  |
| Třída filtru                        | dle ČSN EN 779: G4<br>dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %   |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 54 pro ventilátory s filtrem/střešní ventilátory/výstupní mřížky   |
| Poznámka k obj. č.                  | Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.  |
| Balení                              | 5 ks  |
| Netto hmotnost                      | 0,2 kg  |

## Features

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Brutto hmotnost   | 0,22 kg   |
| Číslo celní sazby | 56039390  |
| ETIM 9            | EC002513  |
| ETIM 8            | EC002513  |
| ECLASS 8.0        | 27180706  |
| Popis výrobku     | SK Skládaný filtr IP54, pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky<br>3239.xxx, ŠVH: 167x167x21 mm |

## Approvals

---

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|