

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3451.505

# Svorky na pripojenie vodičov

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3451.505 - Svorky na pripojenie vodičov Push-in

For the connection of round conductors.

## Features

Obj. č.	SV 3451.505
Výhody	Bezúdržbové Časovo úsporná horná montáž Svorky s integrovaným držiakom štítkov Univerzálne pripojenie vodičov
Oblasti použitia	Jednoduché pripojenie vodičov k prípojniciam L, N alebo PE v riadiacich a distribučných rozvádzačoch, prípadne ako pripojovacia svorka v elektromerových rozvádzačoch. Na montáž na prípojnice E-Cu alebo CUPONAL
Popis funkcie	Kompletne izolovaná svorka na pripojenie vodiča bez použitia náradia Uvoľnenie vodiča vďaka integrovanému odblokovaciemu pinu
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7042
Test specification	IEC 60 999-1 IEC 60 947-7-1/-2
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Pre hrúbku prípojnic	5 mm

# Features

Balenie	10 pc(s).
Netto hmotnosť	0,22 kg
Brutto hmotnosť	0,245 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Popis výrobku	Pripojovacie svorky SV, 1,5-16 mm <sup>2</sup> (zasúvacia), pre hrúbku prípojnice 5 mm

# Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity