


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5386.050

Skrine pre počítačové systémy

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.050 - Skrine pre počítačové systémy

Secure accommodation of all PC components, from monitors, to PCs, to keyboards. For ultimate ease of operation in a modern design. Perfect protection from humidity and dirt, temperature fluctuations and unauthorised access.



Features

Obj. č.	PC 5386.050
Prevedenie	s presklenými dverami hore, zásuvkou pre klávesnicu a prístrojovou policou
Materiál	Skriňa, dvere, zadné dvere, montážne pole, odkladacie priehradky: oceľový plech Rukoväte, dekoratívne kryty: plast Zakrytie dverí: hliník Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	Skriňa, dvere, dekoračné kryty, odkladacie priehradky: RAL 7035 Rukovätí: RAL 7015 Pole monitora, stredový diel dverí: RAL 7015
Rozsah dodávky	Skriňa, dvere, zadné dvere Podlahové plechy Presklené dvere, horné Zásuvná priehradka pre klávesnicu Prístrojová polica

Features

Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.600 mm Hĺbka: 636 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)	480 x 70 x 260 mm
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	114 kg
Brutto hmotnosť	115,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	448,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Popis výrobku	PC skriňový systém, ŠxVxH: 800x1600x600 mm, oceľový plech, s presklenými dverami v hornej časti, zásuvka na klávesnicu, prístrojová polica

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK