


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5843.600

# Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5843.600 - Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE

Samostatne stojace systémové skrine z ocelového plechu so stabilným rámom, dve integrované montážne roviny, skrutkovaná zadná stena a dvere. Strešný plech a bočnice sú vyrobené z jedného kusu a sú spojené s rámom skrine. Systémovo kompatibilné s príslušenstvom VX25 s možnosťou rozšírenia. Vyššia účinnosť, pretože bočnice nie je nutné montovať a veľké šírky skríň nahrádzajú malé kombinácie radovo spojených skríň.



## Features

Obj. č.	SE 5843.600
Materiál	Skriňa: ocelový plech 1,5 mm Dvere: ocelový plech, 2,0 mm Zadná stena: ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skrinka, dvere a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba	RAL 7035

# Features

Rozsah dodávky	Skriňa hore a po stranách uzavretá Dvere U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu Montážna doska Podlahové plechy Zadná stena s možnosťou odskrutkovania Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 montážne lišty 18 x 39 mm Zadná stena, jednodielna
Rozmery	Šírka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	1.099 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
Kód IK	IK10
Počet dverí	2
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	178,9 kg
Brutto hmotnosť	187,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	512,16 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080

# Features

---

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 1200x2000x400 mm, oceľový plech, s montážnou doskou, dvojdverový na čelnej strane

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration