

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5845.500

# Samostatně stojící systémová skříň SE 8

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5845.500 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Šířky skříně od 600 do 1800 mm. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.



## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. číslo     | SE 5845.500   |
| Materiál       | Skříň: ocelový plech 1,5 mm<br>Dveře: ocelový plech, 2,0 mm<br>Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm<br>Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm<br>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm  |
| Povrch         | Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva<br>Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované   |
| Barva          | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře a po stranách uzavřená<br>Dveře<br>U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu<br>Montážní deska<br>Podlahové plechy<br>Zadní stěna s možností odšroubování<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm<br>2 TS montážní lišty 18 x 38 mm<br>Zadní stěna, jednodílná |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Rozměry                            | Šířka: 1.200 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 600 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V)     | 1.099 mm x 1.896 mm                                   |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55   |
| Stupeň krytí NEMA                  | NEMA 12<br>NEMA 3R                                    |
| Kód IK                             | IK10  |
| Počet dveří                        | 2   |
| Základní materiál                  | Ocelový plech   |
| Balení                             | 1 ks  |
| Netto hmotnost                     | 197 kg  |
| Brutto hmotnost                    | 210 kg  |
| Číslo celní sazby                  | 94032080  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |
| Popis výrobku                      | Rozváděč SE 1200x2000x600mm RAL7034                   |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                          |
| Explanations | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |