


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5851.500

# Samostatně stojící systémová skříň SE 8

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5851.500 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8

## Nerez ocel

Šířky skříně od 600 do 1200 mm. Časově úsporná montáž díky naprofilovaným bočnicím.



## Features

|               |   |
|---------------|---|
| Obj. číslo    | SE 5851.500   |
| Popis výrobku | Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.  |
| Materiál      | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch<br>Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch<br>Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch<br>Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch        | Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400<br>Podlahové plechy: prázdné<br>Montážní deska: pozinkovaná   |

# Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky                      | Skříň nahoře a po stranách uzavřená<br>Dveře<br>U jednokřídlých skříňí závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu<br>Zadní stěna s možností odšroubování<br>Montážní deska<br>Podlahové plechy<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm<br>2 TS montážní lišty 18 x 38 mm |
| Rozměry                             | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.800 mm<br>Hloubka: 500 mm  |
| Rozměry montážní desky (Š x V)      | 499 mm x 1.696 mm  |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55  |
| Stupeň krytí NEMA                   | NEMA 12<br>NEMA 3R   |
| Kód IK                              | IK10   |
| Počet dveří                         | 1  |
| Poznámka                            | S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.  |
| Základní materiál                   | Nerez ocel   |
| Balení                              | 1 ks   |
| Netto hmotnost                      | 99,4 kg  |
| Brutto hmotnost                     | 104,4 kg   |
| Číslo celní sazby                   | 94032080   |
| ECLASS 8.0                          | 27180101   |
| Popis výrobku                       | Rozváděč SE 600x1800x500 - nerez 1.4300  |

# Approvals

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                          |
| Explanations | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |

---