


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5851.500

Samostatně stojící systémová skříň SE 8

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5851.500 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8

Nerez ocel

Šířky skříně od 600 do 1200 mm. Časově úsporná montáž díky naprofilovaným bočnicím.



Features

| | |
|---------------|---|
| Obj. číslo | SE 5851.500 |
| Popis výrobku | Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8. |
| Materiál | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Podlahové plechy: prázdné Montážní deska: pozinkovaná |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříňí závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlahové plechy Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 500 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 499 mm x 1.696 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| Kód IK | IK10 |
| Počet dveří | 1 |
| Poznámka | S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou. |
| Základní materiál | Nerez ocel |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 99,4 kg |
| Brutto hmotnost | 104,4 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | Rozváděč SE 600x1800x500 - nerez 1.4300 |

Approvals

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
