

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.131 Wire Station WS 540

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.

## Features

Obj. číslo	AS 4051.131
Provedení	Processing Edition
Popis výrobku	Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
Výhody	<p>Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm</p> <p>Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání</p> <p>Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu</p> <p>Integrované měřítko pro rychlé ruční měření</p> <p>Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring</p> <p>Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů</p> <p>Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům</p> <p>Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí</p>

# Features

Rozsah dodávky	Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením Připojovací kabel, 7 m Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem 1 Wire Station WS 540 1 držák přístrojů, vlevo 1 držák přístrojů, vpravo 1 pracovní světlo, LED 2 upevňovací konzoly, vertikální 2 úhelníky adaptéru 1 odpadkový koš 4 držáky svazku vodičů, vlevo 4 držáky svazku vodičů, vpravo 1 držák cívky vodičů, vlevo 1 držák cívky vodičů, vpravo 1 konzola k vedení vodičů, vertikální 1 držák přístrojů k vedení vodičů
Montážní pokyn	Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
Vstupní napětí	230 V AC, 50 Hz
Pracovní výška	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Oblasti použití	Pro zpracování vodičů pomocí stříhacích a krimpovacích poloautomatů Rittal
Balení	1 ks
Netto hmotnost	160 kg
Brutto hmotnost	220,3 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

# Features

---

Popis výrobku

Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při zpracování vodičů. Toto provedení je vybaveno policemi pro umístění krimpovacích a zkracovacích poloautomatů Rittal a tiskáren pro označování vodičů. Pracoviště je také vybaveno osvětlením a policemi na vodiče. Je zde také zařízení pro vedení a podávání vodičů.

# Approvals

---

Explanations

Prohlášení o shodě