

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24"

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24"

Integrovaná upínka VESA 75/100. Efektivní a zajímavá ochrana pro běžně dostupné stolní TFT do 24" ve formátech 16:9/16:10. Vysoký stupeň krytí IP 65.

## Features

Obj. číslo	CP 6321.000
Provedení	Prosklená plocha s jednovrstvým bezpečnostním sklem
Popis výrobku	Pro vestavbu běžných stolních monitorů s úhlopříčkou obrazovky do 24" ve formátech 16:9/16:10
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech Držadlové lišty: hliník Krytky: plast Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo Držák TFT: ocelový plech
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky	Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm Okénko Držák pro stolní TFT monitor s úchytem VESA 75/100 Boční držadlové lišty a krytky Dveře vzadu, se závěsy umístěnými na pravé straně Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry	Šířka: 650 mm Výška: 450 mm Hloubka: 155 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 65

# Features

Počet uzávěrů	1
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat Uzavírací vložku lze zaměnit za uzavírací vložky 27 mm, provedení A, bezpečnostní válcové vložky, plastové rukojeti a otočné pákové rukojeti, provedení B
Základní materiál	Hliník
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	16,468 kg
Brutto hmotnost	17,335 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24" 650 x 450 x 155 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku

# Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---