

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.541 Panel Comfort

State: 10.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.541 - Panel Comfort

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. Low weight coupled with high stability. Protection category IP 65 to IEC 60 529.



## Features

Obj. č.	CP 6372.541
Prevedenie	Pripojenie nosných ramien rohové 120 x 65 mm
Výhody	Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla. Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
Materiál	Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil Rohové diely: zinkový tlakový odliatok Ochranné rohy: plast
General colour	Natural anodised
Farba	Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Rohové diely: RAL 7035 Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Rozvádzač s výrezom na pripojenie nosného ramena Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu pre čelné panely Zadná stena s pántami, pánty na najdlhšej strane skrine

# Features

Rozmery	Šírka: 628,5 mm Výška: 508,5 mm Hĺbka: 92 mm
Inštaláčna hĺbka	74 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Zodpovedá šírke predného panelu	520 mm
Zodpovedá výške predného panelu	400 mm
Prevedenie	Servicing access from the rear
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien je možná otočením skrinky.
Základný materiál	Aluminium
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Závitová poistka
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	8,8 kg
Brutto hmotnosť	10,4 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP Comfort Panel, pre predný panel ŠxV 520x400 mm, montážna hĺbka 74 mm, extrudovaný hliníkový profil, pripojenie nosného ramena 120x65 mm, sklopný zadný panel so skrutkovým zámkom

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK