

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.562 Panel Comfort

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.562 - Panel Comfort

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. Low weight coupled with high stability. Protection category IP 65 to IEC 60 529.



Features

Obj. č.	CP 6372.562
Prevedenie	Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Výhody	Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla. Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
Materiál	Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil Rohové diely: zinkový tlakový odliatok Ochranné rohy: plast
General colour	Natural anodised
Farba	Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Rohové diely: RAL 7035 Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Rozvádzač s výrezom na pripojenie nosného ramena Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C Vrátane tesnenia a upeňovacieho materiálu pre čelné panely Zadná stena s pántami, pánty na najdlhšej strane skrine

Features

Rozmery	Šírka: 628,5 mm Výška: 708,5 mm Hĺbka: 170 mm
Inštalčná hĺbka	152 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Zodpovedá šírke predného panelu	520 mm
Zodpovedá výške predného panelu	600 mm
Prevedenie	Servicing access from the rear
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien je možná otočením skrinky.
Základný materiál	Aluminium
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 3 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	13,5 kg
Brutto hmotnosť	20,32 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP Comfort Panel, pre predný panel ŠxV 520x600 mm, montážna hĺbka 152 mm, extrudovaný hliníkový profil, pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, sklopný zadný panel s otočným uzáverom

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK