


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.140 Čidlá CMC III

State: 9.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.140 - Čidlá CMC III

Analógové čidlo prúdu vzduchu CMC III

Features

Obj. č.	DK 7030.140
Prevedenie	Analógové čidlo prúdu vzduchu
Výhody	Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia	Monitorovanie skriň v IT, priemysle a technickom zariadení budov. Monitorovanie skriň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie	Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Processorové jednotky či IoT jednotky. Snímač prúdenia vzduchu CMC III disponuje externým senzorom montovaným do prúdu vzduchu. Na základe tepelných strát meria čidlo prúd vzduchu a môže detekovať odchýlky prúdenia. Použitie: ventilátory, filtre, klimatizačné zariadenia
Materiál	Plast Čelná strana: hladká Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Čelná strana: RAL 9005 Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky	Snímač Montážna doska Vrátane upevňovacieho materiálu Externý snímač prúdenia vzduchu vrátane montážneho materiálu
Pripojenie k zbernici CAN-Bus	Direct
Rozhranie	2 x RJ45 CAN bus Terminal
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)	10

Features

Počet účastníkov PU Compact (max.)	4
Počet účastníkov PU (max.)	10
Počet účastníkov PDU (max.)	5
Number subscribers per PDU note	Max. 5 ks pri napájaní cez PoE
Metóda merania	Differential temperature measurement
Rozmery	Šírka: 110 mm Výška: 30 mm Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,53 kg
Brutto hmotnosť	0,536 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Analogový snímač prúdenia vzduchu DK CMC III, na pripojenie k radiacej jednotke CMC III, cez rozhranie zbernice CAN, ŠxVxH: 110x30x40 mm, skriňa: RAL 7035, predná strana: RAL 9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity