


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4309.000 Montážna výstuha

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - Montážna výstuha pre VX, TS, VX SE, TP, AX

For simple attachment of cable ducts, cable conduit holders, contact hazard protection cover plates, equipment installed on the door, cable clamping and attachment.



## Features

Obj. č.	TS 4309.000
Technické údaje	Dierovanie Ø 4,5 mm v rozmerovom rastri 25 mm
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka	390 mm
Vhodné pre šírku dverí	500 mm
Možnosti montáže VX	Do šírky dverí 500 mm
Možnosti montáže VX SE	Do šírky dverí 500 mm V skrini hĺbky 400 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX
Možnosti montáže AX	Na šírku dverí 500 mm, s 3-bodovým uzamykacím systémom, do dverí so zámkom V skrini šírky 400 mm a v skrini výšky 500 mm, v spojení s lištou pre vnútornú montáž AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	V šírke rozvádzača 400 mm Výška/šírka rozvádzača 500 mm
Možnosti montáže AX z plastu	Do šírky dverí 500 mm

# Features

Možnosti inštalácie 3-dielnej skrine AX	Hĺbka skrine 573 mm
Možnosti montáže TS	Do šírky dverí 500 mm V skrini šírky/hĺbky 400 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti montáže TP	V horných dieloch pultu pre 3-dielnu montáž, vo výške krytu rozvádzača, v spojení s lištou pre vnútornú montáž pre TP, kompaktná rozvádzacia skriňa HD
Installation options for VX base/plinth, stainless steel	In base/plinth depth 500 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Vhodné pre	Typ skrine: VX TS VX SE TP AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part Šírka/hĺbka: 400 mm
Vhodné pre	Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
Balenie	20 pc(s).
Netto hmotnosť	3,78 kg
Brutto hmotnosť	4,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Montážna lišta TS, pre TS, VX SE, TP, AX pre vnútornú montážnu rovinu: pre Š/H: 400 mm, pre šírku dverí: 500 mm, D: 390 mm

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration