


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.000

## IT systémové LED svietidlo

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.000 - IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

For optimum illumination of IT enclosure systems and IT enclosures



## Features

Obj. č.	DK 7859.000
Prevedenie	S ochrannou izoláciou, s internou poistkou (T2A)
Výhody	<p>Možnosť manuálneho alebo automatického spínania dverným polohovým spínačom</p> <p>Optimálne osvetlenie celej rozvádzačovej skrine</p> <p>Rýchla montáž Plug &amp; Play</p> <p>Voliteľná montáž pomocou západiek do rastra, skrutkou alebo pomocou magnetu</p> <p>Okamžite pripravené na použitie vďaka pripojovaciemu káblu so zástrčkou</p> <p>Upevnenie bez straty výškových modulov</p>
Materiál	<p>Teleso svietidla: pretlačovaný hliník</p> <p>Kryt svietidla: polykarbonát</p> <p>Zakončenie svietidla: PC-ABS</p>
Farba	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	<p>IT systémové LED svietidlo</p> <p>Montážna sada magnetov</p> <p>Vrátane upevňovacích skrutiek</p>

# Features

Možnosti pripojenia	Power supply via connectors Door-operated switch
Trieda ochrany	II (all-insulated)
Spínač (typ)	Integral on/off/door-operated switch
Druh montáže svietidla	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment
Možnosti montáže	Priskrutkovanie alebo prichytenie pomocou klipov priamo na profil VX IT/VX SE TE 8000, IT skriňa: s magnetickou upevňovacou sadou AX, TP: s magnetickou upevňovacou sadou AX: s lištou pre montáž vnútorného vybavenia Na prevádzku s eurozástrčkou podľa CEE 7/16 a prístrojovou zástrčkou
Svetelný tok	600 lm
Farba svetla	4000 K (neutrálna biela)
Poznámka	Pripojovacie káble pripravené na zapojenie je možné použiť výhradne s IT systémovým LED svietidlom Kaskádovanie viacerých IT systémových LED svietidiel nie je možné
Rozmery	Šírka: 337 mm Výška: 55 mm Hĺbka: 23 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,38 kg
Brutto hmotnosť	0,401 kg
Číslo colnej sadzby	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Popis výrobku	Systémové svietidlo DK IT-LED, 600lm, pre montáž do rámu

# Approvals

---

Approvals

CCC exception letter  
UL

---

Explanations

Declaration of conformity