

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5368.000

Skříně pro počítačové systémy

State: 1.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5368.000 - Skříně pro počítačové systémy

Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.

Features

Obj. číslo	PC 5368.000
Provedení	s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou polici
Popis výrobku	Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
Materiál	Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech Rukojeti, dekorativní kryty: plast Zakrytí dveří: hliník Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní pole, odkládací přihrádka: práškový povrch
Barva	Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035 Rukojeť: v odstínu podobném RAL 9006 Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015
Rozsah dodávky	Skříň, dveře, zadní dveře Prosklené dveře, horní Zásuvná přihrádka pro klávesnici Přístrojová police
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 836 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55

Features

Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)	480 x 70 x 260 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	106 kg
Brutto hmotnost	111 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Popis výrobku	PC skříň SE 600x1600x836 se zásuvkou

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK