

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.430

## Klzná lišta, 1 U, pevná montáž

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.430 - Klzná lišta, 1 U, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TX CableNet

For mounting between a front and a rear pair of mounting angles.

## Features

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Obj. č.                          | DK 5501.430  |
| Výhody                           | Jednoduché zavesenie do systémového dierovania 19" montážnych profilov po nastavení potrebných vzdialeností 19" roviny |
| Oblasti použitia                 | Pre montáž k prednej montážnej rovine<br>Na podoprenie ťažkých vstavaných komponentov                                  |
| Materiál                         | Oceľový plech  |
| Povrch                           | Pozinkovaný  |
| Rozsah dodávky                   | Vrátane upevňovacieho materiálu  |
| Distance between mounting levels | 545 mm   |
| Dĺžka                            | 475 mm   |
| Možnosti montáže                 | pre 19" profilové lišty štandard   |
| Montážny pokyn                   | 19" vzdialenosť medzi rovinami vo VX IT musí byť pred montážou adekvátne upravená                                      |
| Zaťažiteľnosť                    | 800 N, statické  |
| Poznámka                         | Efektívna kontaktná plocha na každej strane 35 mm  |
| Kontaktná plocha                 | Šírka: 35 mm   |
| Vhodné pre                       | Typ skrine: VX IT<br>TS IT   |
| Balenie                          | 2 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                   | 1,2 kg   |
| Brutto hmotnosť                  | 1,4 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)    | 4,9 kg CO2 eq (Cat B)  |

# Features

|                      |   |
|----------------------|---|
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared                                    |
| Číslo colnej sadzby  | 73269098  |
| ETIM 9               | EC002620  |
| ECLASS 8.0           | 27189261  |
| Popis výrobku        | DK klzná lišta, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 800 N, statické, VxH: 1 U x 475 mm, vzdialenosť medzi 19" rovinami: 545 mm |