


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.600

Samostatne stojaca systémová skriňa VX SE

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.600 - Samostatne stojaca systémová skriňa VX

SE Nerezová oceľ

Free-standing stainless steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible with the VX25 baying system. Enclosure widths ranging from 600 to 1200 mm. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted.



Features

Obj. č.	SE 5853.600
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Skrinka, dvere a zadná stena: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 Podlahové plechy: nenatreté Montážna doska: pozinkovaná

Features

Rozsah dodávky	Skriňa hore a po stranách uzavretá Dvere U jednokrídlových skriň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu Zadná stena s možnosťou odskrutkovania Montážna doska Podlahové plechy Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 montážne lišty 18 x 39 mm
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytia NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
Kód IK	IK10
Počet dverí	1
Poznámka	S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	141 kg
Brutto hmotnosť	143,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	442,46
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 800x2000x600 mm, nerez, 1.4301, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration