

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5855.600

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5855.600 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Nerez ocel

Samostatně stojící systémová skříň z nerez oceli se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Šířky skříně od 600 do 1200 mm. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat.



Features

| | |
|------------|---|
| Obj. číslo | SE 5855.600 |
| Materiál | Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch | Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Podlahové plechy: prázdné Montážní deska: pozinkovaná |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rozsah dodávky | Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříňí závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlahové plechy Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm |
| Rozměry | Šířka: 1.200 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 1.099 mm x 1.896 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12 |
| Kód IK | IK10 |
| Počet dveří | 2 |
| Poznámka | S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400. |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304) |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 186 kg |
| Brutto hmotnost | 196 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

| | |
|---------------|---|
| Popis výrobku | Samostatně stojící skříň VX SE, ŠxVxH: 1200x2000x500 mm, IP55, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, dvoudveřová, dveře vpředu |
|---------------|---|

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|------------------------|
| Certificates | Povrch Stupeň krytí |
|--------------|------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
|--------------|---|