


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.190 Čidlá CMC III

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.190 - Čidlá CMC III

Univerzálne čidlo CMC III

Features

Obj. č.	DK 7030.190
Prevedenie	Univerzálny snímač
Výhody	Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia	Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov. Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie	Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Processorové jednotky či IoT jednotky. Senzor má dva digitálne vstupy a jeden analógový vstup, ktoré je možné konfigurovať podľa príslušnej aplikácie. Digitálne vstupy je možné konfigurovať ako 2x sledovanie bezpotenciálových kontaktov, 2x S0-Bus (prístroje na meranie energie) alebo 1x rozhranie Wiegand. Analógový vstup je možné použiť ako rozhranie 4 - 20 mA.
Materiál	Plast Čelná strana: hladká Skríňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Čelná strana: RAL 9005 Skríňa: RAL 7035
Rozsah dodávky	Snímač Montážna doska Vrátane upevňovacieho materiálu Univerzálny snímač
Pripojenie k zbernici CAN-Bus	Direct
Rozhranie	2 x RJ45 CAN bus analog, 4 – 20 mA 2 digital inputs/S0 bus/Wiegand
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)	32

Features

Počet účastníkov PU Compact (max.)	4
Počet účastníkov PU (max.)	32
Počet účastníkov PDU (max.)	16
Rozmery	Šírka: 110 mm Výška: 30 mm Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,125 kg
Brutto hmotnosť	0,199 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Univerzálny snímač DK CMC III, na pripojenie k riadiacej jednotke CMC III, cez rozhranie zbernice CAN, rozhrania: 2 x digitálny vstup príp.

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity