

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.501 Kontrolní modul dveří

State: 7.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.501 - Kontrolní modul dveří

Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří VX IT pro ADO s integrovanými větracími klapkami.

## Features

|                 |   |
|-----------------|---|
| Obj. číslo      | DK 7030.501   |
| Popis výrobku   | Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří VX IT pro ADO s integrovanými větracími klapkami. Dimenzováno pro rozváděč s předními a zadními dveřmi. Vhodný pro systém CMC III se sběrnici CAN-Bus.   |
| Technické údaje | Maximální počet řídicích jednotek: 16<br>Maximální počet řídicích jednotek Compact: 4<br>1. jmenovité napětí: 24 V (DC) 7030.060 pro kontrolní modul dveří a prosklené dveře VX IT pro ADO, redundantní pro 2. jmenovité napětí<br>2. jmenovité napětí: 24 V (DC) 7030.060 pro kontrolní modul dveří a prosklené dveře VX IT pro ADO<br>1x vstup teplotního čidla<br>3x digitální vstup: alarm / klapky předních dveří / klapky zadních dveří<br>1x vstup pro čtečky: zámek s číselným kódem / transpondérová čtečka pro test funkčnosti větracích klapek v místě instalace<br>2x výstupy pro prosklené dveře VX IT pro ADO s integrovanými větracími klapkami, magnetický systém s tlumičem integrovaný do dveří<br>2x sběrnice CAN CMC III: RJ45 pro kabel sběrnice CAN |
| Materiál        | Plast   |
| Barva           | Čelní strana: RAL 9005<br>Skříň: RAL 7035   |
| Rozsah dodávky  | Základní systém<br>Teplotní čidlo včetně přívodního kabelu (příložený)<br>Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy  |
| Balení          | 1 ks  |
| Netto hmotnost  | 0,4 kg  |

## Features

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Brutto hmotnost   | 0,66 kg   |
| Číslo celní sazby | 90330090  |
| ETIM 9            | EC001770  |
| ECLASS 8.0        | 27390190  |
| Popis výrobku     | DK CMC III Door Control Modul DCM, řídicí jednotka pro systém automatického otevírání dveří, ovládání až 2 dveřních souprav a 2 rozšíření pro LCP, ŠVH: 138×40×132 mm |

## Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                       |
| Explanations | Prohlášení výrobce<br>Prohlášení o shodě |