


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.130

Kompletný systém CAT 6

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.130 - Kompletný systém CAT 6 pre Network Cable Organizer

The complete Network Cable Organizer system revolutionises structured cabling in all network racks from a depth of 800 mm. Surplus cable lengths – whether CAT 6 or fibre-optic – are simply withdrawn with a spring balancer.



Features

Obj. č.	DK 7044.130
Výhody	<p>Menšia spleť káblov – vďaka tomu žiadne obmedzenie cirkulácie vzduchu v priestore sieťových switchov</p> <p>Vždy správna dĺžka: nadmerné dĺžky káblov, či už sa jedná o CAT 6 alebo optické vlnovody, sa jednoducho stiahnu ťahom pružiny</p> <p>Každý kábel je 100% testovaný a dodáva sa s príslušným protokolom o meraní</p> <p>Prístup spredu – preto tiež ideálny na dovybavenie v rozvádzačoch od hĺbky 800 mm</p>
Technické údaje	<p>Kábel CAT 6 STP</p> <p>2 x zástrčky RJ 45 pre každý kábel</p> <p>tienená zástrčka RJ 45 s pozlátenými pinmi</p> <p>Využitelná dĺžka kábla pri každej kazete: 1,6 m</p> <p>ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% meď, 250 MHz</p>
Oblasti použitia	Možnosť použitia vo všetkých sieťových rozvádzačoch od hĺbky 800 mm
Popis funkcie	Upevnenie v prednej a zadnej 19" rovine
Materiál	Montážny rám: oceľový plech Kazety: nerezová oceľ, plast (POM)

Features

Farba	Montážny rám: RAL 9005 Kábel: červená
Rozsah dodávky	Kompletný systém CAT 6 24 kaziet CAT 6 Montážna sada Vrátane upevňovacieho materiálu
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Rozmery	Šírka: 450 mm Výška: 44 mm Hĺbka: 600 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	10 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	95 %
Relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)	10 %
Balenie	1 pc(s).
Číslo colnej sadzby	73269098
ECLASS 8.0	27189265
Popis výrobku	DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable