

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9512.000**

**Polykarbonátové skřínky PK**

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9512.000 - Polykarbonátové skříňky PK bez předvyražených otvorů

Nástěnná skříňka z polykarbonátu zpevněného skelnými vlákny. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.



## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo                         | PK 9512.000  |
| Provedení                          | PK skříň uzavřená víkem  |
| Popis výrobku                      | Použití v rozsahu okolních teplot: -35 °C...+80 °C. Uvedené teploty mohou být omezeny namontovanými zařízeními.  |
| Materiál                           | Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny<br>Šedý kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě<br>Šrouby krytu: polyamid<br>Izolační ucpávky: polyetylén |
| Barva                              | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky                     | Skříňka s krytem<br>Šrouby krytu<br>Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu  |
| Protection category NEMA           | NEMA 4X  |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66  |
| Kód IK                             | IK08   |

# Features

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Rozměry                  | Šířka: 180 mm<br>Výška: 94 mm<br>Hloubka: 57 mm |
| Rozsah provozních teplot | -35 °C...80 °C                                  |
| Základní materiál        | Polykarbonát                                    |
| Balení                   | 2 ks  |
| Netto hmotnost           | 0,56 kg   |
| Brutto hmotnost          | 0,62 kg   |
| Číslo celní sazby        | 84879090  |
| ETIM 9                   | EC000261  |
| ECLASS 8.0               | 27180101  |
| Popis výrobku            | Skříňka PK,180x94x57,neprůhl.,IP66,2ks          |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | C-UL<br>DNV<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě                      |