

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.175

Kompaktní rozváděčová skříň AX

State: 22.5.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.175 - Kompaktní rozváděčová skříň AX BMW AG koncernový standard

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Spodní skříňka jako 24V nebo 400V rozváděč, rozměry 800 × 900 × 400 mm, plus 200 mm podstavec, pro technologii výroby karosérie TKB.

Features

Obj. č.	AX 7993.175
Materiál	Ocelový plech
Barva	Skříň: RAL 7035 Podstavec: RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	Střecha vzadu se čtyřmi upevňovacími otvory pro systém nosných ramen, zakrytými těsnicími zátkami, uvnitř s výztužnou deskou a čtyřmi nýtovacími maticemi M6 pod šablonou otvorů ve střešním plechu Dveře s namontovanou komfortní rukojetí 2435.100 včetně vložky typu Doppelbart 2466.000 Podlaha s výřezem pro zavedení kabelů, zakrytý děleným podlahovým plechem s kartáčovými lištami 200 mm vysoký podstavec podobný 2820.082, sestávající ze čtyř rohových dílů, dvou nad sebou namontovaných, 100 mm vysokých krytů vpředu a jednoho 200 mm vysokého krytu vzadu vpravo a vlevo je namontován vždy jeden 200 mm vysoký kryt podstavce 2820.420 Dveře jsou spojeny s dolním uzemňovacím bodem skříně prostřednictvím plochého zemnicího pásku 2412.316. Zesílení střechy je v horním uzemňovacím bodě skříně spojeno s plochým zemnicím páskem 2412.316. Plochý zemnicí pásek 2412.316 namontovaný v uzemňovacím bodě, který zákazník musí ještě spojit s namontovaným montážním rámem Lütze bez montážní desky Systémové svítidlo LED 2500.220 (volně přiloženo) Připojovací kabel pro napájení systémového svítidla LED 2500.410 (volně přiložen) Dveřní polohový vypínač 2500.460 (volně přiložený) Montážní úhelník 4597.000 pro montáž dveřního polohového vypínače (volně přiložen)
Oblasti použití	24 V rozváděč
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 900 mm Hloubka: 400 mm
Výška včetně podstavce	1 100 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	50
Brutto hmotnost	52.8
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177960114