


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.720

## Systemové chassis 14 x 39 mm

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.720 - Systémové chassis 14 x 39 mm pro VX, VX SE, PC, IW, AX

Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.



## Features

Obj. číslo	VX 8619.720
Popis výrobku	Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Distance between fixing points	475 mm
Vhodné pro šířku dveří	600 mm
Možnosti montáže VX	In door width 600 mm
Možnosti montáže VX SE	In door width 600 mm
Možnosti montáže AX	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX V šířce skříně 1200 mm v uzamykatelných dveřích
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do výšky skříně 600 mm
Možnosti montáže AX z plastu	In door width 600 mm

# Features

Možnosti montáže AX 3-dílná	Do hloubky skříně 673 mm nebo do šířky stěnového dílu
Možnosti montáže PC	In door width 600 mm
Možnosti montáže CX	In door width 600 mm
Montážní pokyn	Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
Poznámka	Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
Vhodné pro	Typ skříně: VX VX SE PC AX Nástěnné skřínky AX, trojdílné Stojanový pult CX Spodní díl pultu CX Suitable for width or height or depth: 600 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,956 kg
Brutto hmotnost	1,14 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	VX Systémové chassis 14 x 39 mm, pro šířku dveří: 600 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------