

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1012.000

## Basic pano AX, paslanmaz elik

Durum: 15.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1012.000 - Basic pano AX, paslanmaz çelik

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.



## Özellikleri

|   |   |
|---|---|
| Model numarası                          | AX 1012.000   |
| Malzeme                                 | Pano: Paslanmaz çelik<br>Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta<br>Montaj plakası: Çelik sac<br>Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) |
| Yüzey                                   | Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 µm<br>Montaj plakası: Çinko kaplamalı                                       |
| Teslimat kapsamı                        | Kapılı pano, açılma açısı 130°<br>Montaj plakası<br>Kilit: 3 mm double-bit  |
| NEMA koruma sınıfı                      | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP  | IP 66   |
| UL 50E uyarınca tip<br>derecelendirmesi | Tip 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Tip 12   |

## Özellikleri

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| İK kodu                          | İK10   |
| Ölçüler                          | Genişlik: 600 mm<br>Yükseklik: 760 mm<br>Derinlik: 210 mm  |
| Malzeme kalınlığı, kapı          | 2 mm   |
| Malzeme kalınlığı, kutu          | 1,5 mm   |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2,5 mm   |
| Montaj plakası (G x Y)           | 550 mm x 735 mm  |
| Kapı adeti                       | 1  |
| Kilit                            | Kilit modeli: Cam-lock ile<br>Kilit sayısı: 2<br>Kapak parçası: 3 mm double-bit<br>Material lock: Çinko pres döküm |
| Ana malzeme                      | Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)  |
| Paketteki adet                   | 1 adet   |
| Net ağırlık                      | 28,5 kg  |
| Brüt ağırlık                     | 28,57 kg   |
| PCF/VE (beşikten kapıya)         | 96,15  |
| Gümrük tarifesi numarası         | 94032080   |
| ETIM 9                           | EC000261   |
| ETIM 8                           | EC000261   |
| ECLASS 8.0                       | 27180101   |
| Ürün açıklaması                  | AX kompakt pano, GYD: 600x760x210 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit       |

## Onaylar

# Onaylar

---

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi<br>PCF-declaration                          |

---