Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1050.000

Basic pano AX, çelik sac

Durum: 30.10.2026 (Kaynak: www.rittal.com/tr-tr)

AX 1050.000 - Basic pano AX, çelik sac

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano çıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 büyük panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tüm genişletme ve güçlendirme durumları için hazırlanmıştır. Sistem bileşenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.







Özellikleri

Model numarası	AX 1050.000
Fayda	Dahili montaj rayı ve çeşitli sistem aksesuarlarımızla birleştirilmiş 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seçeneği Delme gerektirmeden iç montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur. Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmış taşıma kapasitesi Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigürasyon
Malzeme	Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey	Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Kapılı pano Pano tabanında kablo giriş plakaları Montaj plakası Delikli kapı çıtaları Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12
IK kodu	IK10
Ölçüler	Genişlik: 500 mm Yükseklik: 500 mm Derinlik: 210 mm
Malzeme kalınlığı, kapı	1,5 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)	450 mm x 475 mm
Kapı adeti	1
Kapı dayanağı değiştirilebilir	Evet
Kilit sayısı	2
Kilit	Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 2 Kapak parçası: 3 mm double-bit
Flanş plakası	Boy: 3 Sayı: 1
Ana malzeme	Çelik sac

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	15,06 kg
Brüt ağırlık	15,42 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	67,73 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	AX kompakt pano, GYD: 500x500x210 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Üreticinin bildirimi Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK PCF-declaration