

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1468.500

Plastik panolar KS

Durum: 11.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1468.500 - Plastik panolar KS

Cam elyaf takviyeli, doymamış polyesterden kapıya sahip montaj plakalı duvar panosu. Tercihe göre gözetleme kapılı veya kapısız. Koruma sınıfı IP 56 veya IP 66. Panoda birden fazla montaj katı sayesinde kademersiz montaj plakası derinlik ayarı. Kapıdaki presli sabitleme sayesinde esnek kapı iç yapısı. Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde yüksek stabilite.

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | KS 1468.500 |
| Dizayn | Gözetleme penceresi yok |
| Malzeme | Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester Kapı: Çevresi köpük PU conta Montaj plakası: Çelik sac Gözetleme penceresi: Saydam akrilik cam, 3,0 mm çevresi lastik sıkıştırma profili ile |
| Yüzey | Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 benzeri |
| Teslimat kapsamı | Menteşeli kapı ve pano, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilit Montaj plakası Entegre yağmur koruma çitası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon Kademersiz montaj plakası derinlik ayarı için yana preslenen C profiller |
| Bilgi | UV-ışınlarına (güneş ışığı) rüzgar ve yağmur ile birlikte uzun süre maruz kalınması yüzeylere görünür derecede zarar verebilir. Bu durum hiçbir şekilde içeride kurulu ekipmanların korumasını etkilemez. Panolar UV-ışınlarından korunamıyorsa önerimiz, bunların PUR-boya ile boyanmasıdır. İzin verilen ortam sıcaklığı -30 °C... +75 °C. |
| NEMA koruma sınıfı | NEMA 4X |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| IK kodu | IK08 |

Özellikleri

| | |
|----------------------------------|--|
| Ölçüler | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 800 mm Derinlik: 300 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 3 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 517 mm x 750 mm |
| Kapı adeti | 1 |
| Kapı dayanağı değiştirilebilir | Evet |
| Kilit | Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit |
| Ana malzeme | Plastik |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 24,571 kg |
| Brüt ağırlık | 25,5 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94037000 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | KS Plastik pano, düz kapı, GYD:600x800x300mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | Bureau Veritas TÜV |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |