

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.750

Systemy řadových skříní TS 8

State: 11.10.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.750 - Systémy řadových skříní TS 8 Skříně EMC

Skříně řady TS 8 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně TS 8 s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.

Features

Obj. č.	TS 8806.750
Product modification	<p>Povrchová úprava hliník-zinek byla nahrazena povrchovou úpravou využívající zinek a hořčík.</p> <p>The aluminium zinc coating of sheet steel has been changed to a zinc magnesium coating.</p> <p>Mezi výhody patří lepší antikorozi vlastnosti a rovnoměrnější stříbrný povrch.</p> <p>The benefits are improved forming qualities, an optimised corrosion behaviour and a uniform look.</p>
Materiál	<p>Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm</p> <p>Střeška: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm</p> <p>Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm</p> <p>Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm</p> <p>Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm</p> <p>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm</p>
Povrch	<p>Rámová konstrukce skříně: bez nátěru</p> <p>Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru</p> <p>Podlahové plechy: pozinkované</p> <p>Montážní deska: pozinkovaná</p>
Barva	RAL 7035

Features

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna Střešní plech Podlahové plechy Montážní deska 4 transportní oka Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm 2 montážní příčky namontované na hloubku skříně
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Type rating podle UL 50E	Typ 1
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Poznámka	U řadově spojených skříní je nutné EMC těsnění pro řadové spojení
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	121.8
Brutto hmotnost	126.8
EAN	4028177475731
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK