


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.930 OM adaptéry

State: 12.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.930 - OM adaptéry s plug-in vývodem vod



## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo                         | SV 9340.930  |
| Provedení                          | s plug-in vývodem vod  |
| Materiál                           | Polyamid<br>Chování při požáru dle UL 94-V0                                  |
| Barva                              | Chassis: RAL 7035  |
| Rozsah dodávky                     | Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 – 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Jmenovitý proud max.               | 25 A   |
| Jmenovité provozní napětí          | 690 V, 3~  |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm  |
| Typ DIN lišty                      | Nosný rám, 1× TS 55D, 1× TS 55D-V  |
| Počet pólů                         | 3 póly   |
| Connector outlet                   | Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Rozměry                            | Šířka: 55 mm<br>Výška: 208 mm  |
| Připojení kulatých vodičů          | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>  |
| Počet nosných lišt / výška         | 2 / 10 mm  |
| Vhodné pro přípojnice              | Výška: 5, 10 mm  |
| Nosný rám (šířka × výška)          | 55 mm x 170 mm   |
| Balení                             | 1 ks   |

# Features

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Netto hmotnost       | 0,3 kg                                   |
| Brutto hmotnost      | 0,332 kg                                 |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,025                                    |
| Číslo celní sazby    | 85369095                                 |
| ETIM 9               | EC001531                                 |
| ETIM 8               | EC001531                                 |
| ECLASS 8.0           | 27370304                                 |
| Popis výrobku        | RL60 OM-Premium-Adap. 25A,690V,55x208 mm |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Explanations | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK  |