

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1532.000

**Terminal Kutusu KX, elik Sac,
Kablo Giriř Plakalı**

Durum: 08.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1532.000 - Terminal Kutusu KX, elik Sac, Kablo Giriř Plakalı

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, kablo giriş plakası ile esnek iç montaj ve optimum alan kullanımıyla kolay kablo giriři sağlar.



Özellikleri

| | |
|---|---|
| Model numarası | KX 1532.000 |
| Malzeme | Kutu: elik sac Kapak: elik sac, epeevre köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Kapaklı pano Mini mandallı kilitler Contalı ve montaj malzemeli elik sac kablo giriş plakaları |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Tip 12 |
| IK kodu | IK08 |

Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| Ölçüler | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 200 mm Derinlik: 120 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapak | 1,25 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,25 mm |
| Flanş plakaları | : 1 + 1 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 3,723 kg |
| Brüt ağırlık | 3,823 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 16,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | KX terminal kutusu, GYD: 400x200x120 mm, çelik sac, montaj plakasız, kapaklı, kablo giriş plakası |

Onaylar

| | |
|--------------|---|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Koruma türü |

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
PCF-declaration