

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.310 Pripojovacie adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.310 - Pripojovacie adaptéry

For bar systems with 60 mm centre-to-centre spacing.

Features

Obj. č.	SV 9342.310
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovitý prúd max.	800 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC Menovité prevádzkové napätie pri DC aplikáciách závisí od usporiadania prípojnic v držiaku prípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Elektrické parametre UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Vývod vodičov	Top/bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 150 mm Výška: 210 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou	95 - 185 mm ²
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové	95 - 300 mm ²
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

Features

Priestor na upevnenie medených lamelových prípojnic pri hrúbke prípojnice 5 mm (Š x V)	33 x 26 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic (Š x V)	33 x 21 mm
Priestor na upevnenie medených lamelových prípojnic pri hrúbke prípojnice 10 mm (Š x V)	33 x 21 mm
Menovité prevádzkové napätie (L1 + L2)	1000 V (DC)
Menovité prevádzkové napätie (L1 + L3)	1500 V (DC)
Certifikáty	UL
Pre hrúbku prípojnic	185 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,74 kg
Brutto hmotnosť	1,772 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,207
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	SV pripojovací adaptér, 800 A, 690 V, 3-pólový, káblový výstup hore/dole, kruhové pripojenie vodiča 95-300 mm ² , upínací priestor ŠxV: 33x21/26 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK