

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1533.000**

**Terminal Kutusu KX, elik Sac,  
Kablo Giriř Plakalı**

Durum: 10.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1533.000 - Terminal Kutusu KX, elik Sac, Kablo Giriř Plakalı

Küçük pano KX, terminal kutusu KX, kablo giriş plakası ile esnek iç montaj ve optimum alan kullanımıyla kolay kablo giriři sağlar.



## Özellikleri

|   |   |
|---|---|
| Model numarası                          | KX 1533.000   |
| Malzeme                                 | Kutu: elik sac<br>Kapak: elik sac, epeevre köpük PU conta   |
| Yüzey                                   | Pano ve kapak: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı                                 |
| Renk                                    | RAL 7035  |
| Teslimat kapsamı                        | Kapaklı pano<br>Mini mandallı kilitler<br>Contalı ve montaj malzemeli elik sac kablo giriş plakaları |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı<br>IP  | IP 55   |
| UL 50E uyarınca tip<br>derecelendirmesi | Tip 1<br>Tip 12   |
| IK kodu                                 | IK08  |

## Özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Ölçüler                      | Genişlik: 500 mm<br>Yükseklik: 200 mm<br>Derinlik: 120 mm   |
| Malzeme kalınlığı, kapak     | 1,25 mm   |
| Malzeme kalınlığı, kutu      | 1,25 mm   |
| Flanş plakaları              | : 2 + 2   |
| Ana malzeme                  | Çelik sac   |
| Paketteki adet               | 1 adet  |
| Net ağırlık                  | 4,646 kg  |
| Brüt ağırlık                 | 4,891 kg  |
| PCF/VE (beşikten kapıya)     | 19,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası     | 84879059  |
| ETIM 9                       | EC000261  |
| ETIM 8                       | EC000261  |
| ECLASS 8.0                   | 27180101  |
| Ürün açıklaması              | KX terminal kutusu, GYD: 500x200x120 mm, çelik sac, montaj plakasız, kapaklı, kablo giriş plakası             |

## Onaylar

|              |  |
|--------------|--|
| Onaylar      | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Koruma türü  |

# Onaylar

---

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi  
Uygunluk bildirimi UK  
PCF-declaration