

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1549.500

E-Box EB

Durum: 21.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1549.500 - E-Box EB

Çelik sacdan kapı ve montaj plakalı duvar panosu. Koruma sınıfı IP 66. 180° menteşeli. Kilitleme elemanı farklı kilitleme sistemleri ile de değiştirilebilir.

Özellikleri

| | |
|-------------------------------------|--|
| Model numarası | EB 1549.500 |
| Malzeme | Kutu ve kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Menteşeli kapı ve pano 180°-menteşe 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği Montaj plakası |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |
| IK kodu | IK08 |
| Ölçüler | Genişlik: 200 mm Yükseklik: 200 mm Derinlik: 120 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 175 mm x 185 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,25 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapı | 1,25 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2 mm |
| Kilit | Kilit modeli: Cam-lock ile Kilit sayısı: 1 Kapak parçası: 3 mm double-bit |
| Ana malzeme | Çelik sac |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 2,415 kg |
| Brüt ağırlık | 2,615 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | EB E-Box GYD:200x200x120mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |