

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.200

# Radové poistkové odpínače NH

State: 26.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.200 - Radové poistkové odpínače NH

## Features

|   |   |
|---|---|
| Obj. č.   | SV 9343.200   |
| Prevedenie  | For 60 mm busbar systems  |
| Materiál  | Polyamid<br>Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94<br>Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená             |
| Farba   | Chassis: RAL 7035<br>Kryt: RAL 7035/7001  |
| Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic | Šírka upínacieho priestoru: 32 mm<br>Výška upínacieho priestoru: 10 mm  |
| Poznámka  | Pripojenie sektorových vodičov 120 – 300 mm <sup>2</sup> .  |
| Pre prípojnicové systémy s rozstupom                | 60 mm   |
| Vývod vodičov                                       | Top/bottom  |
| Spôsob (elektrického) pripojenia                    | Box terminal  |
| Menovitý prevádzkový prúd max.                      | 400 A   |
| Menovité prevádzkové napätie                        | 690 V, 3~   |
| Pre veľkosť NH                                      | 2   |
| Poznámka  | Uvedené technické údaje sa môžu líšiť pre aplikácie UR. Použitie podľa UR iba v spojení so „Special Purpose Fuses“. |
| Test specification                                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)   |
| Rozmery   | Šírka: 210 mm<br>Výška: 298 mm  |
| Pripojenie okrúhlych vodičov                        | 95 - 300 mm <sup>2</sup>  |
| Vhodné pre prípojnice                               | Výška: 5, 10 mm   |

# Features

---

|   |   |
|---|---|
| Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic | 20 mm   |
| Počet pólov   | 3-pole  |
| Round conductor cross-section                       | 95 - 300 mm <sup>2</sup>  |
| Balenie   | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť                                      | 3,42 kg   |
| Brutto hmotnosť                                     | 3,62 kg   |
| Podiel medi (kg / ks)                               | 1   |
| Číslo colnej sadzby                                 | 85369095  |
| ETIM 9  | EC000249  |
| ECLASS 8.0  | 27371401  |
| Popis výrobku                                       | Poistkový odpínač SV NH veľ. 2, 400A, 690V, 3-pólový, rámová svorka |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized)                 |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |