

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.625

Pro CB jističové adaptéry RiLineX

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.625 - Pro CB jističové adaptéry RiLineX

CB jističový adaptér RiLineX (3-pól, max. 400 A) pro 60 mm přípojnícové systémy. Šířka zařízení činí 145 mm. "Univerzální" provedení s posuvnými maticemi nabízí maximální flexibilitu při montáži jističů. Adaptér disponuje násuvnou montáží bez použití náradí s volbou nastavením tloušťky přípojníc v rozmezí 5 a 10 mm. Kabelový vývod lze přizpůsobit individuálním požadavkům jednoduchou přestavbou vývodu dole nebo nahoře.



Features

Obj. číslo	RX 9360.625
Provedení	univerzální
Výhody	Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Rozsah dodávky	Včetně 3 prodloužení krytu připojovacího prostoru, 2 traverz a upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 2XB
Jmenovité rázové napětí Uimp	12 kV

Features

Jmenovité napětí	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	nahore/dole
Průřez	29 mm ² 10 mm ²
Vhodné pro výrobce (typ)	Pomocí našeho průvodce výběrem v sekci Ke stažení snadno najdete správný adaptér zařízení.
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 145 mm Výška: 325,8 mm Hloubka: 76,4 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,6 kg
Brutto hmotnost	3,8 kg
Podíl mědi (kg / ks)	1,652
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531

Features

Popis výrobku

CB jističový adaptér RX 400 A, 3-pól, provedení: Universal Fix, Š: 140 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Prohlášení o shodě
PCF-declaration