

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1566.000

Terminal Kutusu KX

Durum: 09.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1566.000 - Terminal Kutusu KX Paslanmaz çelik

KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.



Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | KX 1566.000 |
| Ürün açıklaması | System perfection. Yeni KX küçük pano (paslanmaz çelik), mühendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılığın yanı sıra çeşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar. |
| Malzeme | Pano: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) Kapak: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), çepeçevre köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapak: Fırçalanmış, kum kalınlığı 180 |
| Teslimat kapsamı | Kapaklı pano Plastik soketler dahil hızlı kilit |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12 |
| Ölçüler | Genişlik: 300 mm Yükseklik: 200 mm Derinlik: 120 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapak | 1,25 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,25 mm |
| Kilit | Kilit sayısı: 4 |
| Ana malzeme | Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 2,7 kg |
| Brüt ağırlık | 2,866 kg |
| PCF/VE (beşikten kapiya) | 11,33 |
| Gümrük tarifesi numarası | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | KX terminal kutusu, GYD: 300x200x120 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakasız, kapaklı, hızlı kilit ile |

Onaylar

| | |
|---------|--|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|---------|--|

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
PCF-declaration