

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1569.000

Terminal Kutusu KX

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1569.000 - Terminal Kutusu KX Paslanmaz elik

KX küçük pano (paslanmaz elik), mhendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılıđın yanı sıra eşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.



Özellikleri

Model numarası	KX 1569.000
rn aıklaması	System perfection. Yeni KX küçük pano (paslanmaz elik), mhendislikte maksimum veri kalitesi ve tutarlılıđın yanı sıra eşitli uygulamalar için esneklik ve güvenlik sunar.
Malzeme	Pano: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304) Kapak: Paslanmaz elik 1.4301 (AISI 304), epeevre kpk PU conta
Yzey	Pano ve kapak: Fıralanmıř, kum kalınlıđı 180
Teslimat kapsamı	Kapaklı pano Plastik soketler dahil hızlı kilit
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 66

Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tip 12
Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 120 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Kilit	Kilit sayısı: 4
Ana malzeme	Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,3 kg
Brüt ağırlık	4,56 kg
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX terminal kutusu, GYD: 400x300x120 mm, paslanmaz çelik 1.4301, montaj plakasız, kapaklı, hızlı kilit ile

Onaylar

Onaylar	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini