

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1578.000

Elektrik Kutusu KX, elik Sac

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1578.000 - Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac

KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.



Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | KX 1578.000 |
| Ürün açıklaması | KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. |
| Malzeme | Kutu: Çelik sac Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta |
| Yüzey | Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya Montaj plakası: Çinko kaplamalı |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Kapılı pano Montaj plakası 3 mm double-bit cam lock kilit göbeği 180°-menteşe |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 66 |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi | Tip 1 Type 3R Type 4 Tip 12 |
| IK kodu | IK08 |
| Ölçüler | Genişlik: 300 mm Yükseklik: 600 mm Derinlik: 155 mm |
| Montaj plakası (G x Y) | 275 mm x 585 mm |
| Malzeme kalınlığı, kutu | 1,25 mm |
| Malzeme kalınlığı, kapı | 1,25 mm |
| Montaj plakası malzeme kalınlığı | 2 mm |
| Kilit | Kilit sayısı: 2 |
| Ana malzeme | Çelik sac |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 8,856 kg |
| Brüt ağırlık | 9,76 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 33,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF sınıfı hakkında açıklama | Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır |
| Gümrük tarifesi numarası | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Ürün açıklaması | KX E-Box, GYD: 300x600x155 mm, çelik sac, montaj plakalı, kapılı |

Onaylar

Onaylar

| | |
|--------------|--|
| Onaylar | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Sertifikalar | Koruma türü |
| Açıklamalar | Üreticinin bildirimini Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK PCF-declaration |
