


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1613.100**

**BUS kutular KX, elik sac, double-bit kilit gobekli**

Durum: 06.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1613.100 - BUS kutular KX, elik sac, double-bit kilit gobekli

elik sacdan yapılmış, kapaklı ve camlı duvar tipi pano. Koruma sınıfı IP 65/NEMA 12. Neredeyse tm markalara ait Bus modllerinin ve sensrlerinin montajı iin.



## zellikleri

Model numarası	KX 1613.100
Dizayn	Gzetleme camıyla
Malzeme	Kutu: elik sac Kapak: elik sac, epeevre kpk PU conta Gzetleme camı: Polikarbonat, 4 mm Montaj plakası: elik sac, inko kaplamalı
Yzey	Pano ve kapak: Daldırma astar stne dıřtan toz boyalı, dokulu boyalı
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Menteřeli pano Kapakta izleme penceresi Montaj plakası 3 mm double-bit cam lock kilit gbeęi
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 65

## Özellikleri

UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi	Tip 1 Tip 12
IK kodu	IK08
Ölçüler	Genişlik: 800 mm Yükseklik: 300 mm Derinlik: 155 mm
Malzeme kalınlığı, kapak	1,25 mm
Malzeme kalınlığı, kutu	1,25 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı	2 mm
Ana malzeme	Çelik sac
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	12 kg
Brüt ağırlık	12,111 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	40,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Ürün açıklaması	KX bus kutusu, GYD: 800x300x155 mm, montaj plakalı, kamlı

## Onaylar

Onaylar	C-UL
---------	------